

Garant**CC.T 09T304, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä