

Garant**CC.T 09T308, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä