

Garant**CC.T 120408, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä