

Garant**CC.T 09T308, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä