

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	CKJNR/L 2525M16
Kynsi	259038 17
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 6
Jousisarja	259044 3
Jousi	259046 3
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Terän koko	16 mm
Ruuvi kynnelle	259021 3
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei

Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 17	259038 17
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Jousi Tyyppi 3	259046 3
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Aluslevy Tyyppi 6	259031 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600