

Garant**CCGT 120402, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä