

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNL 95° kääntöterille WN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Etu:

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2025X08
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259031 19
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Kynsi	259038 10
Varren koko	20 mm

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	91 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251903-20/08>