

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisarja	259044 3
Terän koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kynsi	259038 17
Ruuvi kynnelle	259021 3
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousi	259046 3
ISO-koodi pidin	CKJNR/L 3232P16
Aluslevy	259031 6
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 17	259038 17
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
Aluslevy Tyyppi 6	259031 6
Jousi Tyyppi 3	259046 3
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600