

**Garant****CC.T 120404, Laji: HU7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä