


 KOMET**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 66mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 66
GTIN	4047109095199
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Perusrungon koko	65
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Terien lkm Z	1
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP3
Keskityskärjen koko	65
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	66
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65	236656 65
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65	236655 65
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236654 65
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236652 65
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236653 65
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP3	239655 20IP3