

**KNUX 160405L sarja, 10 osaa, Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251052 HBX020
GTIN	4045197663795
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

KNUX 160405L sarja, 10 osaa HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastunmurtaja: 2,2 mm

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 5 mm

Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 300 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 5 mm
Nirkon säde	0,5 mm
Lastunmurtaja	2,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,2 - 0,7 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Laji	HBX020
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä