

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HB7310
GTIN	4045197668394
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä