


**KNUX 160405R sarja, 10 osaa, Laji: HBX130**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

KNUX 160405R sarja, 10 osaa HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MG

Lastunmurtaja: 3,2 mm

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 6 mm

Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 6 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Lastunmurtaja	3,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MG
Nirkon säde	0,5 mm
Laji	HBX130
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä