

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 24
GTIN	4047109226975
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausvyvyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Perusrungon koko	20
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Keskityskärjen koko	40

Ruuvi perusrunkoon	239653 8IP8
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	24
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP8	239653 8IP8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP