

**KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 46mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236653 46
GTIN	4047109095915
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Sopii porakruunulle	46 - 54 mm
ABS® varren Ø D _s	80 mm
Perusrungon Ø d ₁	44,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	280 mm
Hyötypituus L ₁	215 mm
Nimellis-Ø D	46
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

