



## KOMET®-perusrunko, 6×D, Ø DC: 33mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236652 33     |
| GTIN         | 4047109076266 |
| Tuoteluokka  | 24K           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Työstövarma 6×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

#### Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| ABS® varren Ø D <sub>s</sub>            | 50 mm          |
| Sopii porakruunulle                     | 33 - 39,2 mm   |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub>         | 255 mm         |
| Perusrungon Ø d <sub>1</sub>            | 32 mm          |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>              | 215 mm         |
| Nimellis-Ø D                            | 33             |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 6×D            |
| Varsi                                   | ABS            |
| Sisäjäähdytys                           | kyllä          |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora |

