


 KOMET**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 69mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 69
GTIN	4047109095328
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Perusrungon koko	65
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Keskityskärjen koko	65
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Terien lkm Z	1
Ruuvi perusrunkoon	239655 20IP3
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	69
tuuma-Ø	2 23/32 tuuma
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236653 65
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236654 65
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP2	239655 8IP2
KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm	236652 65
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65	236656 65
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65	236655 65
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP3	239655 20IP3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP