

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 34mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 34
GTIN	4047109227071
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausvyvyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Keskityskärjen koko	50
Terien lkm Z	2
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 110508
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Ruuvi perusrunkoon	239653 15IP

Perusrungon koko	33
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	34
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239653 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8