


**KOMET**
**KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 72mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	236654 72
GTIN	4047109096011
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus**
**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Perusrungon Ø d <sub>1</sub>	70,5 mm
Sopii porakruunulle	72 - 81 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	690 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	100 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	610 mm
Nimellis-Ø D	72
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

