

Jatkokaapeli maihin F, B, PL ja CZ., 250 V, Tyyppi: 25N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081183 25N
GTIN	4007123251513
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten. **Neopreenikumikaapeli**, kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä. Roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	25 m
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H07RN-F
tyyppi	25N

iskunkestävä ja roiskevesisuojaattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	E
Tuotenimen määrite	250 V
Verkköjännite	250 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapeli

Tarvikkeet

CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi XL	081191 XL
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi S	081191 S
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi L	081191 L