

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Jousisarja	259044 2
Terän koko	8 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Aluslevy	259031 40
Pään pituus L ₁	23 mm
ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 3232 P08
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500