


 KOMET**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 70mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236650 70 |
| GTIN | 4047109095335 |
| Tuoteluokka | 24L |

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Perusrungon koko | 65 |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Keskityskärjen koko | 65 |
| Ruuvi perusrunkoon | 239655 20IP3 |
| Terien lkm Z | 1 |
| Sarja | KUB Centron® |
| Nimellis-Ø D | 70 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65 | 236655 65 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2 | 239655 8IP2 |
| KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 65 | 236656 65 |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm | 236653 65 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP3 | 239655 20IP3 |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm | 236652 65 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP | 674252 8IP |
| KOMET®-perusrunko Ø DC 65 mm | 236654 65 |