



KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236653 65
GTIN	4047109095939
Tuoteluokka	24K

Kuvaus

Malli:

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	375 mm
Hyötypituus L_1	295 mm
Sopii porakruunulle	65 - 71 mm
Perusrungon $\varnothing d_1$	63,5 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	80 mm
Nimellis- $\varnothing D$	65
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

