

**KNUX 160410L sarja, 10 osaa, Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

KNUX 160410L sarja, 10 osaa HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastunmurtaja: 2,2 mm

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm

Syöttö f : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Lastunmurtaja	2,2 mm
Nirkon säde	1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Laji	HBX020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä