



KNUX 160410R sarja, 10 osaa, Laji: HBX020



Tilaustiedot

Tilausnumero	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

KNUX 160410R sarja, 10 osaa HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PG

Lastunmurtaja: 3,2 mm

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm

Syöttö f : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
Nirkon säde	1 mm
Lastunmurtaja	3,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PG
Syöttö f	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Laji	HBX020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä