

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	30 mm
Aluslevy	259031 4
Jousisarja	259044 3
ISO-koodi pidin	CKJNR/L 2020K16
Pään pituus L ₁	32 mm
Terän koko	16 mm
Jousi	259046 3
Ruuvi kynnelle	259021 3
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Kynsi	259038 16
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Jousi Tyyppi 3	259046 3
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysrauta Tyyppi 16	259038 16
Aluslevy Tyyppi 4	259031 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600