

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 2020K08
Sokka	259049 2
Aluslevy	259031 41
Terän koko	8 mm
Ruuvisarja	259023 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 12
Pään pituus L ₁	28 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Sokka Tyyppi 2	259049 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500