

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 36
GTIN	4047109227095
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Terien lkm Z	2
Keskityskärjen koko	70
Perusrungon koko	33
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 110508

Ruuvi perusrunkoon	239653 15IP
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	36
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239653 15IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP