

**KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 72mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236653 72
GTIN	4047109095908
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Sopii porakruunulle	72 - 81 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	325 mm
Perusrungon Ø d <sub>1</sub>	70,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	405 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	100 mm
Nimellis-Ø D	72
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

