

**KNUX 160410L sarja, 10 osaa, Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251058 HBX130
GTIN	4045197663894
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

KNUX 160410L sarja, 10 osaa HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastunmurtaja: 2,2 mm

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm

Syöttö f : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1 mm
Syöttö f	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
lastunmurtaja	MM
Laji	HBX130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä