

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 3
Pään pituus L ₁	32 mm
Terän koko	16 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi kynnelle	259021 3
Aluslevy	259031 4
Kynsi	259038 16
Jousi	259046 3
ISO-koodi pidin	CKJNR/L 2525M16
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Jousi Tyyppi 3	259046 3
Aluslevy Tyyppi 4	259031 4
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 16	259038 16
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600