



## KNUX 160410R sarja, 10 osaa, Laji: HBX130



### Tilastiedot

Tilausnumero	251096 HBX130
GTIN	4045197664099
Tuoteluokka	22D

### Kuvaus

KNUX 160410R sarja, 10 osaa HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MG

Lastunmurtaja: 3,2 mm

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 6 mm

Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
lastunmurtaja	MG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 6 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Lastunmurtaja	3,2 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBX130
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä