

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sokka	259049 2
Aluslevy	259031 41
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Ruuvisarja	259023 2
Pään pituus L ₁	31 mm
Varren koko	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 12
ISO-koodi pidin	MWLNRL 2525M08
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500