

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 37
GTIN	4047109227101
Tuoteluokka	24L

**Kuvaus****Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi perusrunkoon	239653 15IP
Keskityskärjen koko	50
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Perusrungon koko	33
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508

Terien lkm Z	2
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	37
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239653 15IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600