

**KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236654 20
GTIN	4047109076211
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	235 mm
ABS® varren Ø D_s	50 mm
Hyötypituus L_1	200 mm
Perusrungon Ø d_1	19 mm
Sopii porakruunulle	20 - 25 mm
Nimellis-Ø D	20
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

