

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 3
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 4
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kynsi	259038 16
Ruuvi kynnelle	259021 3
Sopiva kääntöterä	KNUX 1604.. R/L
Pään pituus L ₁	32 mm
ISO-koodi pidin	CKJNR/L 3232P16
Jousi	259046 3
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 3	259044 3
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Kiinnitysrauta Tyyppi 16	259038 16
Aluslevy Tyyppi 4	259031 4
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 3	259021 3
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Jousi Tyyppi 3	259046 3
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600