

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	PWLNR/L 3232 P08
Aluslevy	259031 40
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	23 mm
Jousisarja	259044 2
Varren koko	32 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 40	259031 40
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500