

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Sokka	259049 2
Aluslevy	259031 41
ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 3232P08
Kiinnitysrauta	259038 12
Terän koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Pään pituus L ₁	32 mm
Ruuvisarja	259023 2
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500