

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sokka	259049 3
Aluslevy	259031 41
Kiinnitysrauta	259038 12
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	32 mm
Keskisiirto $L_3$	17 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm
ISO-koodi pidin	A25R MWLNR/L08
Ruuvisarja	259023 3
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus $L_2$	24 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren Ø $D_s$	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Sokka Tyyppi 3	259049 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500