



KNUX 160410L sarja, 10 osaa, Laji: HBX020



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251098 HBX020 |
| GTIN | 4045197664112 |
| Tuoteluokka | 22D |

Kuvaus

KNUX 160410L sarja, 10 osaa HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PG

Lastunmurtaja: 3,2 mm

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm

Syöttö f : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 6 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Nirkon säde | 1 mm |
| Syöttö f | 0,2 - 0,7 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | PG |
| Lastunmurtaja | 3,2 mm |
| Laji | HBX020 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 300 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| ISO-koodi-kääntöterä | KNUX 160410L |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |