

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 38
GTIN	4047109227118
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausvyvyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suorita tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508
Perusrungon koko	33
Terien lkm Z	2
Keskityskärjen koko	60
Ruuvi perusrunkoon	239653 15IP

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	38
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239653 15IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600