




KNUX 160410L sarja, 10 osaa, Laji: HBX130



Tilaustiedot

Tilausnumero	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

KNUX 160410L sarja, 10 osaa HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MG

Lastunmurtaja: 3,2 mm

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm

Syöttö f : 0,2 - 0,7 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,7 mm/kierr,
Lastunmurtaja	3,2 mm
lastunmurtaja	MG
Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
Laji	HBX130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä