

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sokka	259049 5
ISO-koodi pidin	A32S MWLNR/L08
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnitysrauta	259038 12
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259031 41
Ruuvisarja	259023 3
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysrauta Tyyppi 12	259038 12
Sokka Tyyppi 5	259049 5
Aluslevy Tyyppi 41	259031 41
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 3	259023 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500