

**Garant****eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/08 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251905 25/08
GTIN	4045197651204
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PWLNR/L 2525X08

Sopiva kääntöterä: WN.. 0804..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 32 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 34 mm

Kokonaispituus L: 105,5 mm

Aluslevy: 259031 19

**Tekninen kuvaus**

Jousi	259046 1
Varren koko	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 3
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..

Terän koko	8 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 19
Kiinnitysvipu	259015 3
ISO-koodi pidin	PWLNRL/L 2525X08
Kokonaispituus L	105,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 3	259015 3
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Aluslevy Tyyppi 19	259031 19
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 3	259018 3
Jousi Tyyppi 1	259046 1
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500