

**KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 33mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236654 33
GTIN	4047109076273
Tuoteluokka	24K

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	290 mm
Sopii porakruunulle	33 - 39,2 mm
Kokonaispituus L _{ges}	330 mm
Perusrungon Ø d ₁	32 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Nimellis-Ø D	33
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

