

**KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236651 20
GTIN	4047109226937
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti porausyvyyyksiin 9×D saakka.

Porattaessa tasaisia, suoria tasoja ei tarvita ohjausreikää.

Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Keskityskärjellä nro 236659.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Perusrungon koko	20
Keskityskärjen koko	10
Ruuvi perusrunkoon	239653 8IP8
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Terien lkm Z	2

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	20
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Pohjareikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP8	239653 8IP8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0