

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/06mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PWLNLR/L 2020K06
Terän koko	6 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kiinnitysvipu	259015 9
Jousisokka-srj.	259047 3
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
Aluslevy	259031 25
Jousisarja	259044 5
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 25	259031 25
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500