

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Etu:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Kynsi	259038 9
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	259031 42
Pään pituus L ₁	32 mm
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2025K08
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Aluslevy Tyyppi 42	259031 42
Kiinnitysrauta Tyyppi 9	259038 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15