

**KOMET®-perusrunko, 4×D, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236653 26
GTIN	4047109076228
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus****Malli:**

- Työstövarma 4×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	130 mm
Sopii porakruunulle	26 - 32 mm
Perusrungon Ø d <sub>1</sub>	25 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	160 mm
Nimellis-Ø D	26
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

