

 KOMET

**KOMET®-perusrunko, 8×D, Ø DC: 40mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	236654 40
GTIN	4047109076181
Tuoteluokka	24K

**Kuvaus**
**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Varsimalli ABS.

**Käyttö:**

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	390 mm
ABS® varren Ø $D_s$	63 mm
Perusrungon Ø $d_1$	38,5 mm
Sopii porakruunulle	40 - 45 mm
Hyötypituus $L_1$	340 mm
Nimellis-Ø D	40
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	8×D
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

